


PRYOR

Vaihdettavat numero ja kirjainmeistit, normaalikirjasinsarja 0 – 9 ja A – Z,
Kirjasinkorkeus: 3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085480 3
GTIN	5022044020153
Tuoteluokka	08W

Kuvaus

Malli:

Erittäin tarkka korkomeisti nopeaan ja järjestelmälliseen merkintään **useita kirjaimia tai numeroita samanaikaisesti** käyttäen.

Käyttö:

Tarkoitettu materiaalien (esimerkiksi tyyppikilpien, työkalujen ja koneenosien) merkitsemiseen – **materiaalin lujuus enintään 1200 N/mm²**.

Toimituksen sisältö:

100 meistikirjasinta
12 välilevyä (kirjasimen korkeus 5 mm: 6 kpl)
1 atulat
1 kuusioavain
1 pidin
muovikotelossa.

Varaosa:

Yksittäisiä kirjasimia nro 085481 voi tilata ilmoittamalla tilausnumeron jälkeen haluttu kirjasinkorkeus ja kirjasin (esim. nro 085481 koko 3/E).

Tekninen kuvaus

Kirjasintyyppin leveys	3,2 mm
Meistinpitimen pituus	29 mm
Käytettävien kirjasintyyppien lukumäärä	9
Kirjasintyyppin pituus	19,05 mm
Kirjasinkorkeus	3 mm
Kirjasintyyppin korkeus	6,4 mm
Tuotetyyppi	Käsileimasimet

Tarvikkeet

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 3/+ mm	085481 3/+
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 3/8 mm	085481 3/8
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 3/T mm	085481 3/T
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 3/Y mm	085481 3/Y
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 3/F mm	085481 3/F
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 3/& mm	085481 3/&
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 3/M mm	085481 3/M
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 3/H mm	085481 3/H
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 3/N mm	085481 3/N
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 3/V mm	085481 3/V
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 3/U mm	085481 3/U

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 3// mm	085481 3//
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 3/R mm	085481 3/R
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 3/D mm	085481 3/D
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 3/, mm	085481 3/,
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 3/2 mm	085481 3/2
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 3/A mm	085481 3/A
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 3/K mm	085481 3/K
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 3/l mm	085481 3/l
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 3/E mm	085481 3/E
Kirjasinpidike, yksittäin, sarjaan 085480 Soveltuu kirjasinkorkeudelle 2-3 mm	085482 2-3
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 3/B mm	085481 3/B
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 3/O mm	085481 3/O
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 3/0 mm	085481 3/0
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 3/Q mm	085481 3/Q
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 3/S mm	085481 3/S
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 3/6 mm	085481 3/6
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 3/7 mm	085481 3/7
	085483 3

Terästyypit vaihdettavat Numerovalikoima 0 – 9
Kirjasinkorkeus 3 mm

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 3/5 mm

085481 3/5

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 3/3 mm

085481 3/3

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 3/W mm

085481 3/W

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 3/4 mm

085481 3/4

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 3/X mm

085481 3/X

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 3/- mm

085481 3/-

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 3/1 mm

085481 3/1

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 3/Z mm

085481 3/Z

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 3/. mm

085481 3/.

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 3/G mm

085481 3/G

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 3LEER mm

085481 3LEER

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 3/J mm

085481 3/J

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 3/L mm

085481 3/L

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 3/C mm

085481 3/C

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 3/P mm

085481 3/P

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 3/9 mm

085481 3/9