

Garant**Konekierretappi HSS/E, nitrattu ja höyrytetty, M: M14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131920 M14
GTIN	4045197070715
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren $\varnothing D_s$: 11 mmVarren nelikulmio \square : 9 mmAlkureiän \varnothing : 12 mm**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	2 mm
Alkureiän \varnothing	12 mm
Kierteen \varnothing	14 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 376
varren $\varnothing D_s$	11 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio \square	9 mm

Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	42 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M14
Pinnoitus	nitratu ja höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	pun.
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		