



Konekierretappi, TiN, UNF: 3/4-16



Tilaustiedot

Tilausnumero	138005 3/4-16
GTIN	4045197533463
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:

Kestävä rakenne, 20° oikeakätinen lastu-ura. Erityinen TiN-pinnoite ruostumattomalle ja haponkestävällä teräkselle. Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Käyttö:

UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.

Kylkikulma: 60 astetta

Toleranssiluokka: 2B

Etuviiste: C

Nousukulma: 20 astetta

Sisäjähdytys: false

Käyttö poraustavalla: enintään 2xD pohjareillä

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 19,05 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 110 mm

Varren Ø: 14 mm

Varren nelikulmio: 11 mm

Alkureiän Ø: 17,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	16
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4

Alkureiän Ø	17,5 mm
Kierteen Ø	19,05 mm
Leikkauskulma	50 astetta
Standardi	DIN 374
Lastuava aine	HSS E
Varren Ø	14 mm
Kokonaispituus L _{ges}	110 mm
Varren nelikulmio	11 mm
Kierteen syvyys	38,1 mm
Kierteennousu	1,587 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	3/4–16
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	20 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen