

**Konekierretappi DIN 374, pinnoittamaton, UNF: 1/4-28****Tilaustiedot**

Tilausnumero	138002 1/4-28
GTIN	4045197595041
Tuoteluokka	12H

Kuvaus**Malli:****Kestävä rakenne, 15° oikeakätinen lastu-ura. HSS-E****Käyttö:****UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.****Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	5,5 mm
Kierteen Ø	6,35 mm
Terien lkm Z	3
Kierrettä/ tuuma	28
Standardi	DIN 374
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	4,5 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Varren nelikulmio □	3,4 mm
Kierteen syvyys	12,7 mm
Kierteennousu	0,907 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	1/4-28 UNF

Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	15 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		