

Nappimagneetti, sisäkierteellinen, ferriitti, Ø: 25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085915 25
GTIN	2050000965272
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- Päällystetty nappimagneetti ferriittiä, kierreholkki.
- Sinkitty pinta.
- Lämmönkestävyys 120 °C asti.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen ruuvikiinnityksellä.

Huomautus:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

Tekninen kuvaus

Kierreholkki	kyllä
Nimellispitovoima	40 N
Ø	25 mm
Korkeus	7 mm
Lämmönkestävyys enintään	120 °C
Korkeus kierteineen	15 mm
Kierre	M4 mm
Pintamateriaali	sinkitty
Paino	22 g

Magneettisydämen materiaali

ferriitti

Tuotetyyppi

Tasomagneetti

Tarvikkeet

Kierrekoukkusarja ulkokierteellä10 osaa Kierre M4

085921 M4