



## Konekierretappi, TiN, UNF: 10-32



### Tilaustiedot

Tilausnumero	138005 10-32
GTIN	4045197533340
Tuoteluokka	11H

### Kuvaus

#### Malli:

**Kestävä rakenne, 20° oikeakätinen lastu-ura. Erityinen TiN-pinnoite ruostumattomalle ja haponkestävällä teräkselle.** Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

#### Käyttö:

**UNF-yhtenäistiheäkierteelle**, ASME – B1.1.

Kylkikulma: 60 astetta

Toleranssiluokka: 2B

Etuviiste: C

Nousukulma: 20 astetta

Sisäjähdytys: false

Käyttö poraustavalla: enintään 2xD pohjareiällä

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Kierrettä/ tuuma: 32

Kierteen Ø: 4,83 mm

Kokonaispituus  $L_{ges}$ : 70 mm

Varren Ø: 3,5 mm

Varren nelikulmio: 2,7 mm

Alkureiän Ø: 4,1 mm

### Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	4,1 mm
Leikkauskulma	50 astetta
Lastu-urien määrä	3

Kierteen Ø	4,83 mm
Kierrettä/ tuuma	32
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 374
Lastuava aine	HSS E
Varren Ø	3,5 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	70 mm
Varren nelikulmio	2,7 mm
Kierteen syvyys	9,66 mm
Kierteennousu	0,794 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	10-32
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	20 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen