



Tarkkuussylinterilukko, korkea sanku yksittäislukittava, Kotelon Ø: 30mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085875 30
GTIN	4003482032404
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

Vankkatekoinen messinkirunko, ruostumaton lukitusmekanismi, karkaistu ja kromattu terässanka, kaksoissalvattu.

Erittäin korkea sanku.

Sarja 116 Profi on toimitettavissa tilauksesta seuraavina erikoismalleina: Mallin tai sulkeutumisen mukaan valmistetut lukot pääavainjärjestelmällä ja lisäavaimella.

Toiminto:

Eri avaimilla lukittavuus tarkoittaa, että avaimella voidaan avata ja sulkea vain **yksi** lukko/sylinteri ja että avainta on valmistettu vain yksi.

Toimituksen sisältö:

Riippulukko ja 2 avainta.

Tekninen kuvaus

korkea sanku	kyllä
avaimenreikäsuoja	ei
Sangan korkeus sisäpuolelta	45 mm

Sangan materiaali	teräs, kromattu
Sangan Ø	5 mm
Sulkemislaitte	ruostumaton lukitusmekanismi
Avainten määrä	2
Kotelon Ø	30 mm
sopii lukkosylintereille	ei
Sanka karkaistu	kyllä
Rungon materiaali	messinki
Sanka kaksoissalvattu	kyllä
liitettävissä lukitusjärjestelmään	ei
Sulkeminen	yksittäislukittava
Lukkojen lukumäärä	1
Sarja	116 Profi
Tuotetyyppi	Riippulukko