

Garant**Konekierretappi, pinnoittamaton, UNF: 1/2-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	138000 1/2-20
GTIN	4045197080356
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Kestävä rakenne, 20° oikeakätinen lastu-ura. HSS-E****Käyttö:****UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 12,7 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D_s: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 11,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	12,7 mm
Alkureiän Ø	11,5 mm
Terien lkm Z	3
Kierrettä/ tuuma	20
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 374
Lastuava aine	HSS E

varren $\varnothing D_s$	9 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Varren nelikulmio \square	7 mm
Kierteen syvyys	25,4 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	1/2-20 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	20 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

