



Paineilmakäyttöinen epäkeskiohiomakone, Tyyppi: G2438-65C



Tilastiedot

Tilausnumero	079655 G2438-65C
GTIN	7322590012755
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Tehokas epäkeskiohiomakone, jossa uretaanitarrahioma-aiikka. **Hyvä käyttömukavuus** kevyen komposiittirungon ansiosta, ergonominen käsituki. **Vankkarakenteinen, tasaisesti käyvä ja tärinätön paineilmamoottori**, terässylinteri, alhainen melutaso. **Karkeaan ja keskikarkeaan hiontaan** 5 mm:n iskulla. Liitännäismahdollisuus **ulkoiselle imulaitteelle**.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Huomautus:

Tarrahioma-aiikat katso nro 567775 tai 567901.

DynaMaze-tarralaikan alusta nrolle 079655 ja nrolle 079656 koko X61V ja koko 58436 löytyy nrolla 567872 koko 150.

Tekninen kuvaus

EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	8,7 m/s ²
Paino	0,9 kg
Enimmäiskierrosluku	12000 min ⁻¹
Enimmäisilmantarve	540 l/min

Toimintäääni	85 dB(A)
Imurityyppi	Ulkoinen
Valmistajamerkintä	G2438-6.5C
Hiomalaikan Ø	150 mm
Liikepituus	5 mm
Tuotetyyppi	Epäkeskohiomakone

Tarvikkeet

Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 400	567775 400
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 320	567775 320
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 60	567775 60
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 120	567775 120
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 40	567775 40
PU-tarrahiomalaikkaDynaMaze Ulko-Ø 150 mm	567872 150
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 600	567775 600
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 800	567775 800
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 240	567775 240
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 180	567775 180
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 80	567775 80