



Konekierretappi, TiN, UNF: 3/8-24



Tilastiedot

Tilausnumero	138005 3/8-24
GTIN	4045197533401
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:

Kestävä rakenne, 20° oikeakätinen lastu-ura. Erityinen TiN-pinnoite ruostumattomalle ja haponkestävällä teräkselle. Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Käyttö:

UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.

Kylkikulma: 60 astetta

Toleranssiluokka: 2B

Etuviiste: C

Nousukulma: 20 astetta

Sisäjähdytys: false

Käyttö poraustavalla: enintään 2xD pohjareillä

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 9,53 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 90 mm

Varren Ø: 7 mm

Varren nelikulmio: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 8,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	9,53 mm
Alkureiän Ø	8,5 mm
Terien lkm Z	3

Leikkauskulma	50 astetta
Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	24
Standardi	DIN 374
Lastuava aine	HSS E
Varren Ø	7 mm
Kokonaispituus L _{ges}	90 mm
Varren nelikulmio	5,5 mm
Kierteen syvyys	19,06 mm
Kierteennousu	1,058 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	3/8–24
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	20 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen