

**Garant****Konekierretappi, pinnoittamaton, UNF: 10-32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	138000 10-32
GTIN	4045197080295
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Kestävä rakenne, 20° oikeakätinen lastu-ura. HSS-E****Käyttö:****UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 32

Kierteen Ø: 4,83 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,1 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierrettä/ tuuma	32
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	4,83 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	4,1 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 371
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Kokonaispituus L	70 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Kierteen syvyys	9,66 mm
Kierteennousu	0,794 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	10-32 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	20 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

