

**Garant****Konekierretappi, pinnoittamaton, UNF: 7/8-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	138000 7/8-14
GTIN	4045197080394
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Kestävä rakenne, 20° oikeakätinen lastu-ura. HSS-E****Käyttö:****UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 22,23 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 20,4 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	22,23 mm
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	20,4 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	14
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374

varren $\varnothing D_s$	18 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Varren nelikulmio $\square$	14,5 mm
Kierteen syvyys	44,46 mm
Kierteennousu	1,814 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	7/8-14 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	20 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

