



## Konepajakompressor, Tyyppi: 300/30W



### Tilaustiedot

Tilausnumero	079841 300/30W
GTIN	2050001676559
Tuoteluokka	03R

### Kuvaus

#### Malli:

Korroosiovapaat venttiilit, erittäin tehokas jäähdytys, huoltovapaat voimansiirto-osat, korroosiosuojatut säiliöt; varaosille vähintään 10 vuoden saatavuustakuu. Korkea hyötysuhde, alhaiset käyttökustannukset. Työmaakompressor, kokonaan teräskehikolla suojattu, pieneen ja keskisuureen ilmantarpeeseen.

#### Toimituksen sisältö:

Suodatinpaineenlennin ja painemittari, pikaliitin.

#### Huomautus:

Muita konepajakompressoreja saatavissa haluttaessa.

### Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	1,5 kW
Suurin täyttöteho	215 l/min
Paino	43 kg
Valmistajamerkintä	300/30W
Pituus	770 mm
Painesäiliön tilavuus	30 l
suurin imuteho	300 l/min

Leveys	510 mm
Korkeus	450 mm
Maksimipaine (ilman-)	10 bar
Tuotetyyppi	Kompressori