


Garant**Kärkiupotin muoto C 60°, TiN, Ulko-Ø: 6,3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	150840 6,3
GTIN	4045197087263
Tuoteluokka	11M

Kuvaus**Malli:**

Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut. Upotuskartio ja sen kehä ovat takapinnalta hiottuja ja vapaasti leikkaavia. Tämän ansiosta syväupotustyö on yhtä kevyttä ja **värinätöntä** kuin purseenpoisto tai upotus.

Käyttö:

Värinättömään upotukseen ja purseenpoistoon.

Soveltuu erityisesti kierteen alkureikien upotukseen sekä työkaluja ja laitteita valmistettaessa tehtäviin upotuksiin.

Tekninen kuvaus

Syöttö f teräksessä < 500 N/mm ²	0,09 mm/kierr,
Pienin upotuksen Ø, porauksiin alkaen	1,6 mm
Ulko-Ø	6,3 mm
varren Ø D _s	5 mm
Kokonaispituus L	45 mm
Terien lkm Z	3
Pinnoitus	TiN
Kärkiupottimen kärkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS

Standardi	DIN 334
Varsi	Lieriövarsi.
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	85 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	40 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	25 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	34 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	32 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	9 m/min	M
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		