

Nappimagneetti ilman kierteitä, ferriitti, Ø: 63mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085910 63
GTIN	2050000965081
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

Päällystetty nappimagneetti, magneettisydän **ferriittiä**.

- **Sinkitty pinta.**
- **Lämmönkestävyys 120 °C asti.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen puristamalla /liimaamalla ja kiinnitykseen / pitoon.

Tekninen kuvaus

Korkeus	14 mm
Ø	63 mm
Nimellispitovoima	350 N
Paino	230 g
Lämmönkestävyys enintään	120 °C
Magneettisydämen materiaali	ferriitti
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

