

Garant

Kartiupotin 75°, pinnoittamaton, Ulko-Ø: 16,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	150425 16,5
GTIN	4045197087188
Tuoteluokka	11M

Kuvaus

Malli:

Lastutilat ovat umpiaineesta hiottu. Upotuskartio ja sen kehä ovat takapinnalta hiottuja ja vapaasti leikkaavia. Tämän ansiosta syväupotustyö on yhtä kevyttä ja **värinätöntä** kuin purseenpoisto tai upotus.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø	16,5 mm
Pienin upotuksen Ø, porauksiin alkaen	3,5 mm
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm ²	0,14 mm/kierr,
Varren toleranssi	h9
varren Ø D _s	10 mm
Kokonaispituus L	61 mm
Terien lkm Z	3
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma	75 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	Tehdasnormi
Varsi	Lieriövarsi.

Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	33 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	27 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		