

HWPickardt

**Kiekkomeisti 0 – 9, Kirjasinkorkeus: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	085465 6
GTIN	4250191110088
Tuoteluokka	08W

**Kuvaus****Malli:**

Laadukas CNC-kaiverruksen ja iskupään nuorrutuksen ansiosta. Helppokäyttöinen pintakaiverruksen ja kipinätyöstettyjen iskualueiden ansiosta. Kiekon leveys = kirjasinkork. +3 mm.

**Käyttö:**

Kätevä ratkaisu materiaalien monenlaiseen merkitsemiseen – materiaalin **lujuus max. 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Huomautus:**

Kirjainkiekkomeistit (3 meistiä) tai erikoismerkit toimitetaan pyynnöstä.

**Tekninen kuvaus**

Keskireiän Ø	10 mm
leimauspinnan materiaalin enimmäislujuus	1200 N/mm <sup>2</sup>
Kirjasinkorkeus	6 mm
Leimauspyörän ulko-Ø	78 mm
Tuotetyyppi	Kiekkomeisti

