

Nappimagneetti ilman kierteitä, SmCo₅, Ø: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085920 16
GTIN	2050000964923
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- **Lämmönkestävyys 200 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettisydän samarium-kobolttia (SmCo₅).**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriitinappimagneettiin verrattuna.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

Tekninen kuvaus

Paino	6,5 g
Ø	16 mm
Nimellispitovoima	60 N
Lämmönkestävyys enintään	200 °C
Pintamateriaali	sinkitty
Magneettisydämen materiaali	SmCo ₅
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

