

Garant**DIN-tasoupotin läpirei'ille, pinnoittamaton, Upottimen Ø D1 × tapin Ø D2:
18X10,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	156120 18X10,5
GTIN	4045197087812
Tuoteluokka	11M

Kuvaus**Malli:**

Nousullinen upotin. Tapin Ø sopii jokaiseen käyttötarkoitukseen:

f - DIN ISO 273 -standardin mukaiselle läpireiän laatutasolle **hieno**.

m - DIN ISO 273 -standardin mukaiselle läpireiän laatutasolle **keski**.

Käyttö:

Kuusiokolokantaruuvien DIN 912, 6912 ja 7984 sekä lieriökantaruuvien ISO 1207 (DIN 84) upottamiseen.

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Tekninen kuvaus

ruuvikoolle	M10
reiän laatutasolle	f
Alkureiän Ø	10,5 mm
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm ²	0,14 mm/kierr,
Terien lkm Z	3
Upottimen Ø	18 mm
Tapin Ø	10,5 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Morsekartio MK	2

Porraskorkeus L ₁ 1. porras viisteellä	25 mm
Kärkikulma	180 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	Tehdasnormi
Varsi	Morsekartio
Sisäjäähdytys	ei
Tuotetyyppi	Tasoupotin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	33 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	27 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		