



## Tarkkuussylinterilukko, korkea sanku yksittäislukittava, Kotelon Ø: 40mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085875 40
GTIN	4003482032602
Tuoteluokka	08Q

### Kuvaus

#### Malli:

Vankkatekoinen messinkirunko, ruostumaton lukitusmekanismi, karkaistu ja kromattu terässanka, kaksoissalvattu.

Erittäin korkea sanku.

Sarja 116 Profi on toimitettavissa tilauksesta seuraavina erikoismalleina: Mallin tai sulkeutumisen mukaan valmistetut lukot pääavainjärjestelmällä ja lisäavaimella.

#### Toiminto:

**Eri avaimilla lukittavuus** tarkoittaa, että avaimella voidaan avata ja sulkea vain **yksi** lukko/sylinteri ja että avainta on valmistettu vain yksi.

#### Toimituksen sisältö:

Riippulukko ja 2 avainta.

### Tekninen kuvaus

Sangan Ø	6 mm
Sanka kaksoissalvattu	kyllä
Sangan korkeus sisäpuolelta	60 mm

korkea sankka	kyllä
Rungon materiaali	messinki
Kotelon Ø	40 mm
liitettävissä lukitusjärjestelmään	ei
Avainten määrä	2
Sangan materiaali	teräs, kromattu
Sanka karkaistu	kyllä
Sulkemislaitte	ruostumaton lukitusmekanismi
sopii lukkosylintereille	ei
avaimenreikäsuoja	ei
Lukkojen lukumäärä	1
Sulkeminen	yksittäislukittava
Sarja	116 Profi
Tuotetyyppi	Riippulukko