

Garant**Konesahanterä, HSS, Pituus L / hampaita tuumalla: 450/10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	171000 450/10
GTIN	4045197094957
Tuoteluokka	11R

Kuvaus**Malli:**

GARANT – sahanterä molybdeeniseostettua tehopikaterästä **HSS (DMo5)**. Suuren kovuuden ja äärimmäisen sitkeyden ansiosta saavutetaan **erityisen hyvä lastuamisteho** (lyhyt lastuamisaika ja pitkä käyttöikä. Tarkan harituksen ansiosta suora katkaisu.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysreiän Ø	10,5 mm
Leveys	32 mm
Paksuus	2 mm
Hammasta/tuuma	10
Pituus L	450 mm
Hammastus	normaali
Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Konesahanterä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		

Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin
märkä enintään	soveltuu