

**Garant****Käsiurseenpoistin 90°, Ulko-Ø: 12,4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	150400 12,4
GTIN	4045197087072
Tuoteluokka	11M

**Kuvaus****Malli:**

Kolmiteräinen kärkiupotin, käteen sopiva muovikahva. Käsiystävällinen voimakahva erittäin vahvaa ja iskunkestävää polypropyleeniä. Kahva on erityisen pintarakenteensa ansiosta

**luistamaton myös, kun kädet ovat märät tai öljyiset.**

**Huomautus:**

Porausten puhtaaseenurseenpoistoon ja upotukseen.

Erytisen käyttökelpoinen asennuksessa.

Muut käsiurkupottimet, ks. ryhmä 83.

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø	12,4 mm
Kahvan pituus	100 mm
Pienin upotuksen Ø, porauksiin alkaen	2,8 mm
Kokonaispituus	134 mm
Terien lkm Z	3
Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta
Lastuava aine	HSS
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiinimuovit	soveltuu		
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Alu > 10% Si	soveltuu		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		