

Garant

Konesahanterä, HSS, Pituus L / hampaita tuumalla: 600/8



Tilaustiedot

Tilausnumero	171000 600/8
GTIN	4045197095060
Tuoteluokka	11R

Kuvaus

Malli:

GARANT – sahanterä molybdeeniseostettua tehopikaterästä **HSS (DMo5)**. Suuren kovuuden ja äärimmäisen sitkeyden ansiosta saavutetaan **erityisen hyvä lastuamisteho** (lyhyt lastuamisaika ja pitkä käyttöikä. Tarkan harituksen ansiosta suora katkaisu.

Hammastus: normaali

Leveys: 50 mm

Paksuus: 2,5 mm

Kiinnitysreiän Ø: 12,5 mm

Tekninen kuvaus

Pituus L	600 mm
Paksuus	2,5 mm
Kiinnitysreiän Ø	12,5 mm
Leveys	50 mm
Hammasta/tuuma	8
Hammastus	normaali
Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Konesahanterä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin
märkä enintään	soveltuu