

Garant**Konekierretappi Muoto D, höyrytetty, M: M12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132155 M12
GTIN	4045197446084
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**

Erittäin vakaa muoto.

Etuviiste muoto D, 15° vasenkätinen lastu-ura.

Kuvateksti:

Voitelu-ura

Ohjauskierre

Leikkuu

Vuoleva etuleikkuu

Etu:

Erikoismuodon ansiosta **suurempi leikkuunopeus ja pidempi kestoikä V2A:ssa.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1,75 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 10,2 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	12 mm

Kierteennousu	1,75 mm
Alkureiän Ø	10,2 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	9 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio □	7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	36 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M12
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	D
Nousukulma	15 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N

Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	13 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		