

**Garant****Konekierretappi Muoto B, höyrytetty, M: M14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132150 M14
GTIN	4045197071200
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin vakaa muoto.

**Ohjausosassa voitelu-urat**, ilman lastu-uria. **Leikkaus: muoto B, voimakas vuoleva etuleikkaus**. Koko M2,6, vanha DIN-profiili.

**Etu:**

**Erinomaisesti itseohjautuva, ei lastua enää** tappia irrotettaessa.

Kierrettyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 12 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	2 mm
Alkureiän Ø	12 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	14 mm
Standardi	DIN 376

varren $\varnothing D_s$	11 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio $\square$	9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	42 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M14
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	M

CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		