

## Garant

### DIN-tasoupotin läpirei'ille, pinnoittamaton, Upottimen Ø D1 × tapin Ø D2: 11X6,4mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	156020 11X6,4
GTIN	4045197087737
Tuoteluokka	11M

#### Kuvaus

##### Malli:

Nousullinen upotin. Tapin Ø sopii jokaiseen käyttötarkoitukseen:

**f** - DIN ISO 273 -standardin mukaiselle läpireiän laatutasolle **hieno**.

**m** - DIN ISO 273 -standardin mukaiselle läpireiän laatutasolle **keski**.

##### Käyttö:

Kuusiokolokantaruuvien DIN 912, 6912 ja 7984 sekä lieriökantaruuvien ISO 1207 (DIN 84) upottamiseen.

#### Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	6,4 mm
Upottimen Ø	11 mm
Terien lkm Z	3
reiän laatutasolle	f
ruuvikoolle	M6
Tapin Ø	6,4 mm
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/kierr,
varren Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Porraskorkeus L <sub>1</sub> 1. porras viisteellä	18 mm

Kärkikulma	180 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 373
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Tasoupotin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	33 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	27 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		