

**Garant****Konekierretappi Muoto B, höyrytetty, M: M2,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132150 M2,5
GTIN	4045197071118
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin vakaa muoto.

**Ohjausosassa voitelu-urat**, ilman lastu-uria. **Leikkuu: muoto B, voimakas vuoleva etuleikkuu.** Koko M2,6, vanha DIN-profiili.

**Etu:**

**Erinomaisesti itseohjautuva, ei lastua enää** tappia irrotettaessa.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,45 mm

Kokonaispituus L: 50 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 2,05 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	2
Alkureiän Ø	2,05 mm
Kierteennousu	0,45 mm
Lastu-urien määrä	2
Kierteen Ø	2,5 mm
Standardi	DIN 371

varren $\varnothing D_s$	2,8 mm
Kokonaispituus L	50 mm
Varren nelikulmio $\square$	2,1 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	7,5 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M2,5
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	M

CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		