



## Konesahanterä, bimetalli, Pituus L / hampaita tuumalla: 450/6



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 171100 450/6  |
| GTIN         | 7311518114053 |
| Tuoteluokka  | 16D           |

### Kuvaus

#### Malli:

**BAHCO-bimetalli** – HSS-hammaslistaan on tyhjiössä elektronisuihkulla hitsaamalla liitetty joustava erikoisteräksestä valmistettu terän runko. Siten hampaiden kärjet säilyttävät **erinomaisen elastisuutensa** ja ovat myös **suurilla syöttönopeuksilla erittäin kestäviä**.

Hammastus: normaali

Leveys: 32 mm

Paksuus: 1,6 mm

Kiinnitysreiän Ø: 10,5 mm

### Tekninen kuvaus

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Kiinnitysreiän Ø | 10,5 mm       |
| Pituus L         | 450 mm        |
| Paksuus          | 1,6 mm        |
| Leveys           | 32 mm         |
| Hammasta/tuuma   | 6             |
| Hammastus        | normaali      |
| Lastuava aine    | bimetalli     |
| Tuotetyyppi      | Konesahanterä |

### Käyttäjätiedot

|  | Sopivuus | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--|----------|----------------|-----------|
|--|----------|----------------|-----------|

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)   | sopii rajoituksin |
| Alu > 10% Si                   | sopii rajoituksin |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | sopii rajoituksin |
| GG(G)                          | soveltuu          |
| CuZn                           | soveltuu          |
| Uni                            | soveltuu          |
| märkä enintään                 | soveltuu          |