

Garant**Mini-tasoupotin 180° läpirei'ille 180°, pinnoittamaton, Upottimen Ø D1 × tapin Ø D2: 5X2,7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	155700 5X2,7
GTIN	4045197462893
Tuoteluokka	11M

Kuvaus**Malli:**

Kierukkaomainen upotin, kiinteät ohjaustapit.
DIN 373 / ISO 4206.

Käyttö:

Läpirei'ille laatu- ja hieno (ISO-arvot), standardin DIN 69 mukainen.
Kuusiokolokantaruuvien DIN 912, 6912 ja 7984 sekä lieriökantaruuvien ISO 1207 (DIN 84) upottamiseen.

Huomautus:

Koko 4,6×2,4 – ei määritelty DIN-standardissa.

Tekninen kuvaus

Syöttö f teräksessä < 500 N/mm ²	0,07 mm/kierr,
Upottimen Ø	5 mm
Alkureiän Ø	2,7 mm
Terien lkm Z	3
Tapin Ø	2,7 mm
ruuvikoolle	M2,5
varren Ø D _s	5 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Porraskorkeus L ₁ 1. porras viisteellä	3 mm

Kärkikulma	180 astetta
Terän pituus l_c	10 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 373
Varsi	Lieriövarsi.
Upotusviisteen kulma	180 astetta
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Tasoupotin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	33 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	5 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		