

Garant**Käsiurseenpoistin 90°, Ulko-Ø: 20,5mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 150400 20,5 |
| GTIN | 4045197087096 |
| Tuoteluokka | 11M |

Kuvaus**Malli:**

Kolmiteräinen kärkiupotin, käteen sopiva muovikahva. Käsiystävällinen voimakahva erittäin vahvaa ja iskunkestävää polypropyleeniä. Kahva on erityisen pintarakenteensa ansiosta

luistamaton myös, kun kädet ovat märät tai öljyiset.

Huomautus:

Porausten puhtaaseenurseenpoistoon ja upotukseen.

Erytisen käyttökelpoinen asennuksessa.

Muut käsikärkiupottimet, ks. ryhmä 83.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Pienin upotuksen Ø, porauksiin alkaen | 3,5 mm |
| Ulko-Ø | 20,5 mm |
| Kokonaispituus | 141 mm |
| Kahvan pituus | 110 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta |
| Lastuava aine | HSS |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | | |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | | |
| Alu > 10% Si | soveltuu | | |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| INOX < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| Ti > 850 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | sopii rajoituksin | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Uni | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |