

Garant**TKM-kärkiupotin 60°, pinnoittamaton, Ulko-Ø: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	150855 16
GTIN	4045197087362
Tuoteluokka	11M

Kuvaus**Malli:**

Erittäin **vahva rakenne, erikoismitoituksen** ansiosta soveltuu **vaativaan käyttöön värinättömässä upottamisessa ja purseenpoistossa.**

Lastuava aine:

Koko 8 – täyskovametallia.

Koot 10–25, TKM-pää, juotettu varteen. Rakenne standardin DIN 344 C mukainen

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø	16 mm
Pienin upotuksen Ø, porauksiin alkaen	4 mm
Varren toleranssi	h9
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm ²	0,14 mm/kierr,
varren Ø D _s	10 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Terien lkm Z	3
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi

Varsi	Lieriövarsi.
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	sininen
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	65 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	16 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	16 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	25 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		