

**Garant****DIN-tasoupotin läpirei'ille, pinnoittamaton, Upottimen Ø D1 × tapin Ø D2:  
24X15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	156120 24X15
GTIN	4045197087850
Tuoteluokka	11M

**Kuvaus****Malli:**

Nousullinen upotin. Tapin Ø sopii jokaiseen käyttötarkoitukseen:

**f** - DIN ISO 273 -standardin mukaiselle läpireiän laatutasolle **hieno**.

**m** - DIN ISO 273 -standardin mukaiselle läpireiän laatutasolle **keski**.

**Käyttö:**

Kuusiokolokantaruuvien DIN 912, 6912 ja 7984 sekä lieriökantaruuvien ISO 1207 (DIN 84) upottamiseen.

**Huomautus:**

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

**Tekninen kuvaus**

reiän laatutasolle	f
Upottimen Ø	24 mm
ruuvikoolle	M14
Alkureiän Ø	15 mm
Terien lkm Z	3
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/kierr,
Tapin Ø	15 mm
Kokonaispituus L	162 mm
Morsekartio MK	2

Porraskorkeus L <sub>1</sub> 1. porras viisteellä	30 mm
Kärkikulma	180 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	Tehdasnormi
Varsi	Morsekartio
Sisäjäähdytys	ei
Tuotetyyppi	Tasoupotin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	33 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	27 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		