



## Konepajakompressori, Tyyppi: 450/90D



### Tilaustiedot

Tilausnumero	079841 450/90D
GTIN	2050001676566
Tuoteluokka	03R

### Kuvaus

**Malli:**

Korroosiovapaat venttiilit, erittäin tehokas jäähdytys, huoltovapaat voimansiirto-osat, korroosiosuojatut säiliöt; varaosille vähintään 10 vuoden saatavuustakuu. Korkea hyötysuhde, alhaiset käyttökustannukset. Helppokäyttöinen kaksisylinterinen kompressori pienempään ilmantarpeeseen.

**Toimituksen sisältö:**

Suodatinpaineenlennin ja painemittari, pikaliitin.

**Huomautus:**

Muita konepajakompressoreja saatavissa haluttaessa.

### Tekninen kuvaus

Leveys	500 mm
Valmistajamerkintä	450/90D
Pituus	1190 mm
Tehonkulutus	2,4 kW
Paino	86 kg
Suurin täyttöteho	330 l/min

Korkeus	840 mm
Maksimipaine (ilman-)	10 bar
suurin imuteho	450 l/min
Painesäiliön tilavuus	90 l
Tuotetyyppi	Kompressori