

Garant**Konekierretappi Muoto B, höyrytetty, M: M3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132150 M3
GTIN	4045197071132
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**

Erittäin vakaa muoto.

Ohjausosassa voitelu-urat, ilman lastu-uria. **Leikkaus: muoto B, voimakas vuoleva etuleikkaus.** Koko M2,6, vanha DIN-profiili.

Etu:

Erinomaisesti itseohjautuva, ei lastua enää tappia irrotettaessa.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D_s: 3,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,7 mm

Alkureiän Ø: 2,5 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,5 mm
Kierteen Ø	3 mm
Alkureiän Ø	2,5 mm
Standardi	DIN 371

varren $\varnothing D_s$	3,5 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Varren nelikulmio \square	2,7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	9 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M3
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	M

CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		