

**Konekierretappi HSS-E-PM muoto B 6HX, TiCN, M: M2,5****Tilastiedot**

Tilausnumero	132160 M2,5
GTIN	4045197071262
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Voimakas vuoleva etuleikkuu.****Ohjausosassa voitelu-urat**, ilman lastu-uria. Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.**Huomautus:****UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!****Suositteltu seuraajatuote on nro 132180.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,45 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 50 mm

Varren Ø: 2,8 mm

Varren nelikulmio: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 2,05 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	2,5 mm
Kierteennousu	0,45 mm
Leikkauskulma	50 astetta
Terien lkm Z	2
Alkureiän Ø	2,05 mm
Lastu-urien määrä	2

Standardi	DIN 371
Varren Ø	2,8 mm
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm
Varren nelikulmio	2,1 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	5 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M2,5
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	sininen