

Garant**DIN-tasoupotin läpirei'ille, pinnoittamaton, Upottimen Ø D1 × tapin Ø D2:
15X9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	156020 15X9
GTIN	4045197087768
Tuoteluokka	11M

Kuvaus**Malli:**

Nousullinen upotin. Tapin Ø sopii jokaiseen käyttötarkoitukseen:

f - DIN ISO 273 -standardin mukaiselle läpireiän laatutasolle **hieno**.

m - DIN ISO 273 -standardin mukaiselle läpireiän laatutasolle **keski**.

Käyttö:

Kuusiokolokantaruuvien DIN 912, 6912 ja 7984 sekä lieriökantaruuvien ISO 1207 (DIN 84) upottamiseen.

Tekninen kuvaus

ruuvikoolle	M8
reiän laatutasolle	m
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	9 mm
Upottimen Ø	15 mm
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm ²	0,12 mm/kierr,
Tapin Ø	9 mm
varren Ø D _s	12,5 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Porraskorkeus L ₁ 1. porras viisteellä	22 mm

Kärkikulma	180 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 373
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Tasoupotin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	33 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	27 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		