

Garant**Konekierretappi Muoto B, höyrytetty, M: M4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132150 M4
GTIN	4045197071149
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**

Erittäin vakaa muoto.

Ohjausosassa voitelu-urat, ilman lastu-uria. **Leikkaus: muoto B, voimakas vuoleva etuleikkaus.** Koko M2,6, vanha DIN-profiili.

Etu:

Erinomaisesti itseohjautuva, ei lastua enää tappia irrotettaessa.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,7 mm

Kokonaispituus L: 63 mm

varren Ø D_s: 4,5 mm

Varren nelikulmio □: 3,4 mm

Alkureiän Ø: 3,3 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	0,7 mm
Alkureiän Ø	3,3 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	4 mm
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 371

varren $\varnothing D_s$	4,5 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Varren nelikulmio \square	3,4 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	12 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M4
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenas	sininen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	M

CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		