

**Konekierretappi HSS-E-PM muoto B 6HX, TiCN, M: M5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132170 M5
GTIN	4045197265418
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Voimakas vuoleva etuleikkuu.****Ohjausosassa voitelu-urat**, ilman lastu-uria. Käytettävissä **emulsion** (rasvaosuus vähintään 8 %) kanssa.**Huomautus:****UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!****Suositteltu seuraajatuote on nro 132180.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,8 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 70 mm

Varren Ø: 6 mm

Varren nelikulmio: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,2 mm

Tekninen kuvaus

Leikkauskulma	50 astetta
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	4,2 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,8 mm
Kierteen Ø	5 mm

Standardi	DIN 371
Varren Ø	6 mm
Kokonaispituus L _{ges}	70 mm
Varren nelikulmio	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	10 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M5
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	sininen