

## Nappimagneetti, sisäkierteellinen, ferriitti, Ø: 32mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085915 32
GTIN	2050000965289
Tuoteluokka	08Q

### Kuvaus

#### Malli:

- Päällystetty nappimagneetti ferriittiä, kierreholkki.
- Sinkitty pinta.
- Lämmönkestävyys 120 °C asti.

#### Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen ruuvikiinnityksellä.

#### Huomautus:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

### Tekninen kuvaus

Nimellispitovoima	80 N
Lämmönkestävyys enintään	120 °C
Paino	32 g
Kierre	M4 mm
Ø	32 mm
Korkeus kierteineen	15 mm
Korkeus	7 mm
Kierreholkki	kyllä
Pintamateriaali	sinkitty

Magneettisydämen materiaali	ferritti
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

---

## Tarvikkeet

Kierrekoukkusarja ulkokierteellä10 osaa Kierre M4	085921 M4
---	-----------