

Garant**Konekierretappi HSSE-PM, nitrattu ja höyrytetty, M: M2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132420 M2
GTIN	4045197071507
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Voimakas vuoleva etuleikkuu. Ohjausosassa voitelu-urat, ilman lastu-uria.****Etu:****Erittäin vakaa, erinomaisesti itseohjautuva, ei lastua enää** tappia irrotettaessa.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,4 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren Ø D_s: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,6 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	1,6 mm
Kierteen Ø	2 mm
Terien lkm Z	2
Lastu-urien määrä	2
Kierteennousu	0,4 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	2,8 mm
Kokonaispituus L	45 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	4 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M2
Pinnoitus	nitratu ja höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Hybridi	soveltuu		
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	S
Inconel	soveltuu	2 m/min	S
MMC	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		