



Huoltoyksikkö 2-osainen, asennettu, Sisäkierteen Ø: 1/4tuuma



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 080015 1/4 |
| GTIN | 4047322229685 |
| Tuoteluokka | 08A |

Kuvaus

Malli:

Moduulirakenteinen **huoltoyksikkö** (multifix-järjestelmä), sisältää paineenalentimen, öljysumuttimen ja suodattimen. Säästöalue 0,5 - 10 bar, käyttöpaine enintään 16 bar, käyttölämpötila enintään 60 °C.

Huoltoyksikkö, 2-osainen, asennettu, mukana paineenalennin, sumutainvoitelija ja suodatin.

Etu:

Huoltosarjaa voidaan käyttää yksilöllisesti, esimerkiksi useampien paineenalentimien kanssa, ilman öljysumutteita (öljyttömien työkalujen kanssa) jne.

Käyttö:

Laitteille, joiden painealue on enintään 16 baaria. Yhteensopiva CEJN-, RECTUS- ja JWL-liittimien kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|-----------|
| Sisäkierteen Ø | 1/4 tuuma |
| 2-osaisen huoltoyksikön kokonaispituus (L) | 93 mm |
| Korkeus (k) | 190 mm |

Tuotetyyppi

Huoltoyksikkö

Tarvikkeet

Polykarbonaattisäiliööljyämislaitteelle Lasin Ø 33 mm

080023 33

Polykarbonaattisäiliösuodattimelle Lasin Ø 33 mm

080024 33

Kulmatuet, 2 ruuvia Tyyppi ZW11

080025 ZW11