



## Konekierretappi HSS-E-PM muoto B 6HX, TiCN, M: M6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	132170 M6
GTIN	4045197265425
Tuoteluokka	11H

### Kuvaus

#### Malli:

**Voimakas vuoleva etuleikkuu.**

**Ohjausosassa voitelu-urat**, ilman lastu-uria. Käytettävissä **emulsion** (rasvaosuus vähintään 8 %) kanssa.

#### Huomautus:

**UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!**

**Suositteltu seuraajatuote on nro 132180.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus  $L_{ges}$ : 80 mm

Varren  $\varnothing$ : 6 mm

Varren nelikulmio: 4,9 mm

Alkureiän  $\varnothing$ : 5 mm

### Tekninen kuvaus

Alkureiän $\varnothing$	5 mm
Kierteen $\varnothing$	6 mm
Leikkauskulma	50 astetta
Kierteennousu	1 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3

Standardi	DIN 371
Varren Ø	6 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	80 mm
Varren nelikulmio	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	12 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M6
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	sininen