

Nappimagneetti ilman kierteitä, ferriitti, Ø: 80mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085910 80
GTIN	2050000965098
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

Päällystetty nappimagneetti, magneettisydän **ferriittiä**.

- **Sinkitty pinta.**
- **Lämmönkestävyys 120 °C asti.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen puristamalla /liimaamalla ja kiinnitykseen / pitoon.

Tekninen kuvaus

Lämmönkestävyys enintään	120 °C
Korkeus	18 mm
Paino	485 g
Nimellispitovoima	600 N
Ø	80 mm
Magneettisydämen materiaali	ferriitti
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

