

Garant**Konekierretappi HSSE-PM, nitrattu ja höyrytetty, M: M3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132420 M3
GTIN	4045197071521
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Voimakas vuoleva etuleikkuu. Ohjausosassa voitelu-urat, ilman lastu-uria.****Etu:****Erittäin vakaa, erinomaisesti itseohjautuva, ei lastua enää** tappia irrotettaessa.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren $\varnothing D_s$: 3,5 mmVarren nelikulmio \square : 2,7 mmAlkureiän \varnothing : 2,5 mm**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	3
Kierteen \varnothing	3 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,5 mm
Alkureiän \varnothing	2,5 mm
Standardi	DIN 371
varren $\varnothing D_s$	3,5 mm
Kokonaispituus L	56 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	6 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M3
Pinnoitus	nitratu ja höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Hybridi	soveltuu		
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	S
Inconel	soveltuu	2 m/min	S
MMC	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		