

Garant**Konekierretappi Muoto D, höyrytetty, M: M5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132155 M5
GTIN	4045197446046
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**

Erittäin vakaa muoto.

Etuviiste muoto D, 15° vasenkätinen lastu-ura.**Kuvateksti:**

Voitelu-ura

Ohjauskierre

Leikkuu

Vuoleva etuleikkuu

Etü:Erikoismuodon ansiosta **suurempi leikkuunopeus ja pidempi kestoikä V2A:ssa.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,8 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,2 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	4,2 mm
Kierteen Ø	5 mm
Kierteennousu	0,8 mm
Terien lkm Z	3

Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 371
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	15 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M5
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	D
Nousukulma	15 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P

Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	13 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		