

**Garant****Konekierretappi Muoto D, höyrytetty, M: M6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132155 M6
GTIN	4045197446053
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin vakaa muoto.

**Etuviiste muoto D, 15° vasenkätinen lastu-ura.****Kuvateksti:**

Voitelu-ura

Ohjauskierre

Leikkuu

Vuoleva etuleikkuu

**Etu:**Erikoismuodon ansiosta **suurempi leikkuunopeus ja pidempi kestoikä V2A:ssa.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 5 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	5 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	1 mm
Terien lkm Z	3

Kierteen Ø	6 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	18 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M6
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	D
Nousukulma	15 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P

Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	13 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		