



Paineilma-nauhahiomakone Dynafile®, Tyyppi: 14010



Tilaustiedot

Tilausnumero	079551 14010
GTIN	616026140103
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Monenlaiseen käyttöön sopivat laitteet, joissa **säädettävä hiomanauha, tarkka suorakulku** ja vaihdettava **kosketusvarsi** kontaktipyörän tai puristuspinnan kanssa työstöön. Hiomanauhan komposiittisuojuksen ansiosta **nopea** ja **helppo hiomanauhan vaihto**. **Hiomanauhan jäähtytys** poistoilman kautta pidentää hiomanauhojen käyttöikää. Säädettäväkädensija.

Dynafile®, pinnankäsittelysarja, hiomanauhan mitat 3–4, 6, 13×610 mm.

Käyttö:

Hiontaan, purseenpoistoon, häivytykseen, viimeistelyyn ja kiillotukseen, sopierinomaisesti myös monipuoliseen työstöön vaikeapääsyisissä paikoissa.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat. **Dynafile®**, 5 kosketusvartta, hiontanauhasarja, kuljetuslaukku.

Huomautus:

Muita kosketusvarsimalleja Dynafile®-laitteisiin saatavana pyynnöstä tai verkkokaupastamme.

Tekninen kuvaus

EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Nauhan leveys	3–4; 6; 13 mm
Toimintäääni	77 dB(A)
Enimmäiskierrosluku	20000 min ⁻¹

Valmistajamerkintä	Dynaflex I Kit
Paino	1,4 kg
Enimmäisilmantarve	876 l/min
nauhan pituus	610 mm
Malli	Dynaflex
Antoteho	379 W
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	NPT
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi	Nauhahiomakoneet

Tarvikkeet

Kosketusvarsi Dynaflex®-laitteeseen Tyyppi 11216	079559 11216
Kosketusvarsi Dynaflex®-laitteeseen Tyyppi 11232	079559 11232
Kosketusvarsi Dynaflex®-laitteeseen Tyyppi 11218	079559 11218
Kosketusvarsi Dynaflex®-laitteeseen Tyyppi 11219	079559 11219
Kosketusvarsi Dynaflex®-laitteeseen Tyyppi 11213	079559 11213
Kosketusvarsi Dynaflex®-laitteeseen Tyyppi 11231	079559 11231