

## Ripustusmagneettisarja 4 osaa, painettu, ferriitti, Ø: 25mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085912 25
GTIN	2050001762108
Tuoteluokka	08Q

### Kuvaus

**Malli:**

Päällystetty nappimagneetti, magneettisydän **ferriittiä**.

- **Muovipinta.**
- **Lämmönkestävä huonelämpötilassa.**

**Käyttö:**

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen puristamalla /liimaamalla ja kiinnitykseen / pitoon.

### Tekninen kuvaus

Pintamateriaali	muovi
Ø	25 mm
Nimellispitovoima	40 N
Korkeus	7 mm
Sarjan sisältö	4
Magneettisydämen materiaali	ferriitti
Tuotetyyppi	Organisaatiomagneetti

