



## Huoltoyksikkö 2-osainen, asennettu, Sisäkierteen Ø: 3/8tuuma



### Tilaustiedot

Tilausnumero	080015 3/8
GTIN	4047322244817
Tuoteluokka	08A

### Kuvaus

#### Malli:

Moduulirakenteinen **huoltoyksikkö** (multifix-järjestelmä), sisältää paineenalentimen, öljysumuttimen ja suodattimen. Säästöalue 0,5 - 10 bar, käyttöpaine enintään 16 bar, käyttölämpötila enintään 60 °C.

Huoltoyksikkö, 2-osainen, asennettu, mukana paineenalennin, sumutinvoitelija ja suodatin.

#### Etu:

Huoltosarjaa voidaan käyttää yksilöllisesti, esimerkiksi useampien paineenalentimien kanssa, ilman öljysumutteita (öljyttömien työkalujen kanssa) jne.

#### Käyttö:

Laitteille, joiden painealue on enintään 16 baaria. Yhteensopiva CEJN-, RECTUS- ja JWL-liittimien kanssa.

### Tekninen kuvaus

2-osaisen huoltoyksikön kokonaispituus (L)	93 mm
Sisäkierteen Ø	3/8 tuuma
Korkeus (k)	196 mm

Tuotetyyppi

Huoltoyksikkö

## Tarvikkeet

Polykarbonaattisäiliööljyämislaitteelle Lasin Ø 33 mm

080023 33

Kulmatuet, 2 ruuvia Tyyppi ZW11

080025 ZW11

Polykarbonaattisäiliösuodattimelle Lasin Ø 33 mm

080024 33