



Konesahanterä, Ko-Bi3, Pituus L / hampaita tuumalla: 400/4



Tilaustiedot

Tilausnumero	171550 400/4
GTIN	4045197346902
Tuoteluokka	16E

Kuvaus

Malli:

KOMET-bimetalli – hampaiden kärjet HSS-M3:a ja sahanterän selkä jousiterästä. Hyvä leikkaavuus ja suuri syöttönopeus. Mekaanisesti luja - turvallinen käyttää.

Huomautus:

KOMET-HSS-sahanterät: Muita malleja esim. VP 7 (rintakulma 7°, sekahammastus) ja P13 (rintakulma 13° – erityisesti ruostumattomille teräksille) saatavissa lyhyellä toimitusajalla.

Hammastus: normaali

Leveys: 32 mm

Paksuus: 1,6 mm

Kiinnitysreiän Ø: 8,5 mm

Tekninen kuvaus

Kiinnitysreiän Ø	8,5 mm
Pituus L	400 mm
Hammasta/tuumaa	4
Paksuus	1,6 mm
Leveys	32 mm
Hammastus	normaali
Lastuava aine	Ko-Bi3
Tuotetyyppi	Konesahanterä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		